

# Холендрова гайка МСК-РК-13

Специф. Номер: 206504

FESTO

метално изпълнение.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	вътрешна резба M22x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 13 мм и гайка
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform