


Дросел-обратен клапан GR-3/4

Специф. Номер: 2103

FESTO

Регулиране на дебита в едната посока.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с проходен отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	3,300 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	4800 l/min
Работно налягане	0.3 ... 15 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	938 g
Материал-забележка	RoHS konform