



Дросел GRO-1/4

Специф. Номер: 2109

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	350 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	80 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Стомана поцинкован