

Холендрова гайка МСК-РК-3-КУ

Специф. Номер: 211289

FESTO

Изпълнение от полимери.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	вътрешна резба М6х0,75
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка
Material of union nut	POM
Материал-забележка	RoHS konform