

# Холендрова гайка МСК-РК-9-КУ

Специф. Номер: 211293

FESTO

Изпълнение от полимери.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	вътрешна резба M16x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 мм и гайка
Material of union nut	POM
Материал-забележка	RoHS konform