


Съединител KS4-CK-4

Специф. Номер: 2150

FESTO

самозатварящ с уплътнение



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Номинален размер | 2.9 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 252 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 26 g |
| Пневматичен извод 1 | CK-4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |