

Flexорнеи-шлаух P-6-BL

Специф. Номер: 2231
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Външен диаметър | 13 mm |
| радиус на огъване според дебита | 45 mm |
| Вътрешен диаметър | 6 mm |
| Мин. радиус на огъване | 20 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 16 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.144 kg/m |
| Пневматичен извод | für Stecktülle Innen-Ø 6 mm |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | A 68 +/- 5 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | NBR |