

Flexорнеи-шлаух P-9-BL

Специф. Номер: 2232
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	16 mm
радиус на огъване според дебита	60 mm
Вътрешен диаметър	9 mm
Мин. радиус на огъване	30 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.186 kg/m
Пневматичен извод	für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 68 +/- 5
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	NBR