

Flexорнеи-шлаух P-19-SW

Специф. Номер: 2235
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Външен диаметър | 31 mm |
| радиус на огъване според дебита | 200 mm |
| Вътрешен диаметър | 19 mm |
| Мин. радиус на огъване | 60 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 16 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.649 kg/m |
| Пневматичен извод | für Stecktülle Innen-Ø 19 mm |
| Цвят | черен |
| Твърдост по Шор | A 71 +/- 5 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | EPDM SBR |