


Захранване SACN-3A-1-5

Специф. Номер: 2247681
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	40 mm
Височина	130 mm
Дължина	115 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	0,9 - 1,65 A
номинално напрежение DC	24 V
номинален изходен ток	5 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	110 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform