


# Захранване SACN-11A-7-20

Специф. Номер: 2247685  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	125 mm
Височина	130 mm
Дължина	240 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	3-фазен
Входящ ток	2,3 - 1,9 A
номинално напрежение DC	48 V
номинален изходен ток	20 A
Обхват на входящо напрежение AC	400 ... 500 V
Буфериране при отпадане на захранването	50 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	3,500 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform