

# Аксиален модул EAMM-A-D40-40G-S1

Специф. Номер: 2256399

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност           |
|---|--------------------|
| Монтажна позиция                        | по избор           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C      |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %           |
| Клас на защита                          | IP65               |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C      |
| Пренесен момент                         | 12.5 Nm            |
| Тегло на продукта                       | 450 g              |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D40A<br>D40B       |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 40G                |
| Материал-забележка                      | RoHS konform       |