



Бързоизпускащ клапан SE-3/4

Специф. Номер: 2280

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Бързо обезвъздушаване
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Тип на закрепване	с проходен отвор
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	7,500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2,500 l/min
Работно налягане	0.5 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 75 °C
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален размер	19 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 75 °C
Тегло на продукта	710 g
Пневматичен извод 3	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR