

Аксиален модул EAMM-A-P10-38A-67A

Специф. Номер: 2297644
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	230 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	P10-38A
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Интерфейсен код, корпус на куплирането	38A
Материал-забележка	RoHS konform