


Кръгъл цилиндър DGS-25-80

Специф. Номер: 2471
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изпълнение без демпфериране в крайните положения
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for
alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	80 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	295 N
Пневматичен извод	G1/8