

Уплътнителен пръстен NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Специф. Номер: 2652517

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Номинален притегателен въртящ момент	20 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Тегло на продукта	0.05 g
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PEEK