

Паралелен кит-модул EAMM-U-70-D32-60H-96-S1

Специф. Номер: 2781450

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|-----------------------|
| Размер | 70 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Преводно число на редуктор | 1:1 |
| Макс. обороти | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 118 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 0.18 Nm |
| Пренесен момент | 7 Nm |
| Тегло на продукта | 1,780 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D32B |
| Интерфейсен код, входен мотор | 60H |
| Материал-забележка | RoHS konform |