

Сензорна лйсна DASP-F5-80- -H-SR

Специф. Номер: 2785652
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за шарнирни цилиндри тип DFAW.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2.9 Nm
Основно тегло при 0 mm ход	20.5 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	2.7 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана