

# Паралелен кит-модул EAMM-U-145-D100-120G-188

Специф. Номер: 2803620

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност                |
|---|-------------------------|
| Размер                                  | 145                     |
| Монтажна позиция                        | по избор                |
| Преводно число на редуктор              | 1:1                     |
| Макс. обороти                           | 4,000 1/min             |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III      |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C           |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %                |
| Клас на защита                          | IP40                    |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C           |
| Масов инерционен момент                 | 2,270 kgmm <sup>2</sup> |
| задвижващ момент при празен ход         | 2 Nm                    |
| Пренесен момент                         | 50 Nm                   |
| Тегло на продукта                       | 12,000 g                |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D100B                   |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 120G                    |
| Материал-забележка                      | RoHS konform            |