

Кит силфонни цилиндри EADB-V2-40-S101-200

Специф. Номер: 2828835

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	57 mm
Размер	40
Ходове	101 ... 200 mm
Удължаване на буталния прът	79 mm
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Гофриран защитен шлаух комплект с изведена атмосфера на резба
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Издръжливост на среда	Прах Стружки Масла Смазка Бензин
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Движеща се маса	82 g
Тегло на продукта	146 g
Тип на закрепване	избутващ с щифт с резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter components	Алуминиева сплав елоксиран
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	високолегирана стомана, неръждаема