


# Съпротивление при спиране SACR-KL2-40-W2000

Специф. Номер: 2882343

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	500
Монтажна позиция	свободна конвекция вертикално
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7,200 Ws
мощност при 35% ED и 20°C	2,000 W
Номинална мощност, спиращо съпротивление	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
Стойност на съпротивлението	40 Ohm
Разрешение	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,400 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform