

Clip fix инструмент AGTC-T-SG-1

Специф. Номер: 2927782
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабиленI |
| Пневматичен извод 1 | вътрешна резба G1/4 |
| Тип на задействане | маханичен |
| Работно налягане | 2 ... 6 bar |
| Температура на околната среда | 5 ... 40 °C |
| Material housing | PA-усилен TPE-S |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за машини |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на средата | 5 ... 40 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 15 Nm |
| Тегло на продукта | 750 g |
| Material of connecting thread | Алуминий-легирана сплав елоксирана |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| material retainer | Неръждаема стоманена пружина |
| Material tool holder | високолегирана стомана |
| Държач за инструменти | T-слот с тяга |