


Clip fix инструмент AGTC-T-SG-1+Z1

Специф. Номер: 2927784
Продукт излизащ от производство

FESTO

[В систеърнер с принадлежности](#)

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия [Support Portal](#).



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/4
Тип на задействане	маханичен
Работно налягане	2 ... 6 bar
Температура на околната среда	5 ... 40 °C
Material housing	PA-усилен TPE-S
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на средата	5 ... 40 °C
Макс. въртящ момент на затягане	15 Nm
Тегло на продукта	750 g
Material of connecting thread	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Материал-забележка	RoHS konform
material retainer	Неръждаема стоманена пружина
Material tool holder	високолегирана стомана
Държач за инструменти	T-слот с тяга