

# Вентил VOFD-L35T-

Специф. Номер: 2956784

FESTO

directly controlled, 3.5 mm nominal width.



## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 -пътен, затворен, моностабилен, полуавтоматичен 3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит	406 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	3.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация Без избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Подходящ за вакуум	Не
b-стойност	0.15
C-стойност	1.8 l/sbar
Дебит Kv вентилация	0.32 m3/h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.32 m3/h
Стандартен номинален дебит 2->3	440 l/min
Време за превключване, изключено	60 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-50 ... 60 °C
Температура на околната среда	-50 ... 60 °C
Тегло на продукта	390 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR VMQ
Material housing	Алуминий емайлиран високолегирана стомана, неръждаема