


Разпределителен блок FR-4-1/4

Специф. Номер: 2960

FESTO

за разпределение на въздуха.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	11.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	68 g
Брой изходи	3
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/4
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий елоксиран