

Холендрова гайка МСК-РК-6

Специф. Номер: 2966

FESTO

метално изпълнение.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | вътрешна резба M12x1 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пневматичен извод 1 | за шлаух с външен диаметър 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Материал-забележка | RoHS konform |