



# Вентил VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Специф. Номер: 3013904

FESTO

directly controlled, 1.2 mm nominal width, F19 armature system.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	50 mm
Стандартен номинален дебит	52 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	1.2 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Подходящ за вакуум	Да
b-стойност	0.2
C-стойност	0.44 l/sbar
Дебит Kv вентилация	0.04 m <sup>3</sup> /h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.04 m <sup>3</sup> /h
Стандартен номинален дебит 2->3	49 l/min
Време за превключване, изключено	60 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	170 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран