



Електромагнитен разпределител MZH-3-0,4-LED

Специф. Номер: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic с бобина и ръчно задействане, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит	4 l/min
Работно налягане	0 ... 7 bar
Конструкция	Клапанен
Клас на защита	IP40 с щекер
Номинален размер	0.4 mm
Тип управление	директно
Време за превключване, изключено	13 ms
Време за превключване, включено	5 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24V DC: 0,55W
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	20 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка