


Присъединителна плоча NASE-1/4-NPT-1-ISO

Специф. Номер: 30426

FESTO

със схема на изводите по ISO 5599/I и предварително сглобена,
интегриран електрически извод по ISO 5599/II. Странични изводи.



Информационен лист

Белег	Стойност
Дължина	6 mm
Работно налягане	0 ... 16 bar
Разрешение	UL - Recognized (OL)
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	за завиване
Извод, пилот 12	1/8 NPTF
Извод, пилот 14	1/8 NPTF
Пневматичен извод 1	1/4 NPTF
Пневматичен извод 2	1/4 NPTF
Пневматичен извод 3	1/4 NPTF
Пневматичен извод 4	1/4 NPTF
Пневматичен извод 5	1/4 NPTF