


Щекер с кабел КМЕ-1-24-2.5-LED

Специф. Номер: 30943

FESTO

фабричен, за ME-вентили.



Информационен лист

Белег	Стойност
Дисплей за сигналните статуси	LED жълт
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	135 g
Електрическо свързване 1	Ъглов конектор, квадратен дизайн, 3 - пинов, тип С
Електрическо свързване 2	отворен край, 2-жила
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	За статични приложения
Мин. радиус на огъване на кабела	52 mm
Диаметър на кабела	5.2 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,1 mm
Структура на кабела	2x0,75
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Посребрена медна сплав