

Тапа B-M3-S9

Специф. Номер: 30979

★ Основна продуктова гама

по DIN 908, с уплътнение.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Номинален притегателен въртящ момент	0.48 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 55 %
Тегло на продукта	1 g
Тип на закрепване	External hex A/F 4.5 Slot 0.8 mm
Пневматичен извод 1	Външна резба M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material blanking plug	високолегирана стомана, неръждаема
Material o-ring	Неръждаем NBR