

Вентил VOFD-L50T-

Специф. Номер: 3212962

FESTO

directly actuated, 5 mm nominal width.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	28 mm 50.5 mm 51 mm
Стандартен номинален дебит	493 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Отдел издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/21
Номинален размер	5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Подходящ за вакуум	Да
b-стойност	0.25
C-стойност	2 l/sbar
Дебит Kv вентилация	0.36 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.36 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2->3	429 l/min
Време за превключване, изключено	60 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Електрическо присъединяване SPS	-25 - 60 °C Low Demand mode
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран високолегирана стомана, неръждаема