

# Фланцово закрепване FNG-40

Специф. Номер: 32941  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за цилиндър тип DNG, DNGU.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	291 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала, закрепване	Стомана поцинкован
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован