


Лагер LNZG-40/50

Специф. Номер: 32960

FESTO

(2 броя) за шарнирно закрепване с цапфа на цилиндри DNGZS.
Това закрепване може да се използва също при DNC, DNG и DNGU-цилиндри със среден завъртащ фланец или звъртащ пръстен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40/50
Според стандарта	ISO 15552
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	129 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав
Material bearing	Пластмаса