


съединител
ЕАМС-40-66-15-22
Специф. Номер: 3307627

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	15 mm
Диаметър на държача 2	22 mm
Размер	40
номинална дължина	66 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	42.3 kgmm ²
Пренесен момент	21 Nm
Тегло на продукта	139 g
Материал-забележка	RoHS konform