

Въртящо задвижване DSR-1/2"-180-P

Специф. Номер: 33148



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Безстепенно регулиране на ъгъла на завъртане. Независима система за спиране с еластични елементи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ъгъл на демпфериране	2.2 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Работно налягане	2 ... 8 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Теоретичен въртящ момент при 6 bar	1 Nm
Пневматичен извод	10-32 UNF-2B