


Обратен клапан H-1/8-A/I

Специф. Номер: 3324

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит	280 l/min
Operating pressure MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0.4 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Месинг
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	21 g
Material seals	NBR