


Шейна FKG-20-B

Специф. Номер: 33339

FESTO

срещу усукващи моменти върху шейната на линейни задвижвания DGO и компенсирани на нелинейности при паралелно водене на товари.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
радиално отклонение +/-	1 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Продължително max. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	350 N
Тегло на продукта	302 g
Material of moment compensator	Anodised wrought aluminium alloy Стомана, поцинкована
Material clevis	Стомана поцинкован
Material slip piece	Месинг