



PE-преобразувател PE-1/8

Специф. Номер: 3344

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-1
Разрешение	CCC
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
Работно налягане	0.8 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Превключващ изход	Контактен тип
Превключваща функция	Гранична стойност с твърд хистерезис
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Точка на включване - максимална	0.8 bar
Точка на изключване - минимална	0.2 bar
Макс. изходно напрежение на превключване AC	250 V
Макс. изходно напрежение на превключване DC	250 V
Категория на приложението за индуктивен товар	AC-14 DC-13
Категория на приложението за съпротивителен товар	AC-12 DC-12
Електрически извод	4-жилен Кабел
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Дължина на кабела	1 m
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/8
Тегло на продукта	225 g
Material housing	Алуминий, елоксиран Цинкова отливка
Material membrane	CR
Възможности за настройка	постоянно определен
Клас на защита	IP65
Изолационно напрежение	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Степен на замърсяване	3