


Закрепване с лапи DAMH-Q12-32

Специф. Номер: 3371845

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	8 Nm
Тегло на продукта	287 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	RoHS konform
Material bracket	стомана поцинкована