


# Front unit ERMH-11-P-E17-100

Специф. Номер: 3383156  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	11
Конструкция	Електромеханичен въртящ модул с проходно подаване на въздух
Монтажна позиция	по избор
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Преводно число на редуктор	30:1
Номинален въртящ момент	1.8 Nm
Повтаряемост	±0,01 °
Мах. Аксиална сила	300 N
Тегло на продукта	1,320 g
Продължителност на включване	100 %
Номинален ток, двигател	0.74 A
Тип двигател	Серводвигател
Номинален размер	4 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	350 l/min
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	200 1/min
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Номинална мощност на двигателя	22.1 W
Пиков ток	1.5 A
Максимален статичен отлепящ момент	40 Nm
Пиков въртящ момент	4.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.006 kgm <sup>2</sup>
Пневматичен извод	G1/8
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Материал-забележка	RoHS konform