


Front unit ERMH-8-E17-30

Специф. Номер: 3385151
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Конструкция	Електромеханичен въртящ модул
Монтажна позиция	по избор
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Преводно число на редуктор	30:1
Номинален въртящ момент	0.75 Nm
Повтаряемост	±0,01°
Мах. Аксиална сила	200 N
Тегло на продукта	1,095 g
Продължителност на включване	100 %
Номинален ток, двигател	0.31 A
Тип двигател	Серводвигател
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	200 1/min
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Номинална мощност на двигателя	9.2 W
Пиков ток	0.61 A
Максимален статичен отлепящ момент	15 Nm
Пиков въртящ момент	1.8 Nm
Допустим инерционен момент	0.0026 kgm ²
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Материал-забележка	RoHS konform