


# Вакуум-смукателен клапан ISV-1/8

Специф. Номер: 33969

FESTO

За поддържане на вакуума, ако един или няколко смукателя не успеят да създадат контакт с детайла.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	G1/8
Ejector pulse suitability	$\leq 8$ MPa
Съответствие на изхвърлящ импулс	8 bar
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	9 g
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Material spring	високолегирана стомана
Material filter	Алуминиева сплав Мрежа от неръждаема стомана
Material housing	Алуминиева сплав
Material hollow bolt	Алуминиева сплав
Material float	ПОМ