


Въртящ фланец SSNG-32

Специф. Номер: 34291
Продукт излизащ от производство

FESTO

със сферичен лагер
за цилиндри DNG, DNGU, съответна ларена опора LBG.
Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for
alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	195 g
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала, закрепване	високолегирана стомана
Material information, rod end bearing	Стомана PTFE
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован