


# Въртящ фланец SSNG-80

Специф. Номер: 34295  
Продукт излизащ от производство

FESTO

със сферичен лагер  
за цилиндри DNG, DNGU, съответна ларена опора LBG.  
Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for  
alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	940 g
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала, закрепване	сферографитна отливка
Material information, rod end bearing	Стомана PTFE
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован