



Електромагнитен разпределител JMYH-5/2-2,3-L-LED

Специф. Номер: 34304

FESTO

с бобини и ръчно задействане, без щекери.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP40 с щекер
Номинален размер	2.3 mm
Тип управление	с предупране
Време за превключване, реверсирано	7 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24V DC: 1,8W
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	95 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча Батериен модул
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча Батериен модул
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча Батериен модул
Пневматичен извод 4	Батериен модул
Пневматичен извод 5	Батериен модул
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка