


# Бобина MSFG-12-OD

Специф. Номер: 34410

FESTO

за постоянно напрежение, без щекер.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	12 V DC: 4,1 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Макс. момент на затягане, доза	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрически извод	3-пинов Пластини за щекер MSSD-F
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед