

# Направляващ модул FENG-40-200-KF

Специф. Номер: 34502

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Размер	40
Ход	200 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила Fy	1,000 N
Максимална статична сила Fy	1,260 N
Макс. сила Fz	1,000 N
Максимална статична сила Fz	1,260 N
Мах. момент Mx	44 Nm
Макс. момент Mx статичен	55 Nm
Мах. момент My	52 Nm
Макс. момент My статичен	65 Nm
Мах. момент Mz	52 Nm
Макс. момент Mz статичен	65 Nm
Сила на преместване	15 N
Тегло на продукта	3,010 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy