


# Направляващ модул FENG-50-500-KF

Специф. Номер: 34512

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



## Информационен лист

| Белег                         | Стойност                         |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Размер                        | 50                               |
| Ход                           | 500 mm                           |
| Монтажна позиция              | по избор                         |
| Направляваща                  | Търкаляща направляваща           |
| Конструкция                   | Направляваща                     |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L                   |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C                    |
| Макс. сила Fy                 | 1,260 N                          |
| Максимална статична сила Fy   | 1,600 N                          |
| Макс. сила Fz                 | 1,260 N                          |
| Максимална статична сила Fz   | 1,600 N                          |
| Мах. момент Mx                | 65 Nm                            |
| Макс. момент Mx статичен      | 83 Nm                            |
| Мах. момент My                | 70 Nm                            |
| Макс. момент My статичен      | 89 Nm                            |
| Мах. момент Mz                | 70 Nm                            |
| Макс. момент Mz статичен      | 89 Nm                            |
| Сила на преместване           | 15 N                             |
| Тегло на продукта             | 6,480 g                          |
| Тип на закрепване             | с вътрешна резба                 |
| Материал-забележка            | RoHS konform                     |
| Material of guide component   | Термично обработена стомана      |
| Material housing              | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate           | Anodised wrought aluminium alloy |