


Съединител MSSD-C

Специф. Номер: 34583

FESTO

за магнетVENTИЛИ и БОБИНИ, схема на разположение на отворите по
DIN EN 175 301, тип А.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Разрешение	Germanischer Lloyd
Maritime classification	see certificate
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Cable outlet	Ъглов
Note on cable outlet	90° rotatable
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	22 g
Електрически извод	3-пинов Щекер под ъгъл Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма MSC квадратна форма MSN1
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическо свързване 2	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 300 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	Pg9
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Номинално сечение на прводника	≤ 1.5 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
Температура на складиране	-40 ... 90 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Пластмаса
Цвят на корпуса	черен
Material seals	NBR